



- AM2000** Tűzjelző központ, oldalfalra szerelve, a padló-tól 1,5 m magasan.
- 220SIEI** Optikai füstérzékelő, cinezhető, a mennyezetre szerelve.
- 520SREI** Hősebességérzékelő, cinezhető, a mennyezetre szerelve.
Az autonómikus érzékelőket a mennyezetre kell szerelni, a helyiség geometriai központi pontján, vagy több érzékelő esetén a helyiség egyenletesen elosztva. Az érzékelőket pillérekre, lámpákra min. 60 cm távolságra, ill. a szellőző rendszer bejáró vagy elszívó szerelvényétől 1 méterre kell elhelyezni.
- DNRE+220SIEI** Mintavevő kanális légszűrő érzékelő ház, optikai füstérzékelővel a légszűrő elszívó ágba szerelve.
- MCPAS-R01-1** Kézi jelzésadó, az oldalfalra szerelve, a padló-tól 1,5 m magasan.
- SC-6+doboz** Vezérlő modul, 6 Felügyelt kimenettel, oldalfalra szerelve a központ főbe.
- ME20IE+doboz** Vezérlő modul, 1 programozható relé kimenettel, oldalfalra szerelve, a központ főbe.
- CVSD-RR-SI+CSR** Tűzjelző hangjelző, beltéri külteli, az oldalfalra szerelve, a mennyezet alatt 20 cm-re, vagy a padló-tól 3 m magasan.
- Digplex DGP-192** Behatolásjelző központ, az oldalfalra szerelve, a padló-tól 2,3 méter magasan.
- DGP-ZXB** Behatolásjelző rendszer bővíthető modul, az oldalfalra szerelve, a padló-tól 2,3 méter magasan.
- DGP-641** Behatolásjelző központ kezelő, LCD kijelzős kivitel, padló-tól 1,5 méter magasan szerelve.
- Para-PRD Light** Passzív infra mozgásérzékelő, az oldalfalra szerelve, a padló-tól 2,3 méter magasan.
- Para-PRD Light Folyosó** Passzív infra mozgásérzékelő, az oldalfalra szerelve, a padló-tól 2,3 méter magasan.
- CD06** Rézd nyitáserzékelő, az ajtóba, és a tokba szerelve.
- RACK 6U** RACK rendező szekrény az oldalfalra szerelve, a mennyezet alá.
- Buqa RJ45** Informatikai fali csatlakozó aljzat, dupla RJ45, az erősáramú szerelvényekkel oldalfalon sorolva szerelve.
- Szimpla RJ45** Informatikai fali csatlakozó aljzat, szimpla RJ45, az erősáramú szerelvényekkel oldalfalon sorolva szerelve.
- Szimpla RJ45** Informatikai fali csatlakozó aljzat, szimpla RJ45, az erősáramú szerelvényekkel a mennyezet fölött, falon kívüli dobozba szerelve.
- WC 2DRACK** Jelző központ WC jelző rendszer tépességek dobozban, az oldalfalra szerelve, a mennyezet alá.
- AT/SDRACK** Mozgássérült WC jelző rendszer nyugtató gomb, az oldalfalra szerelve, a padló-tól 1,5 m magasan.
- ZT/SDRACK** Mozgássérült WC jelző rendszer láncos hívógomb, az oldalfalra szerelve, a padló-tól 0,5 m magasan.
- LV/SDRACK** Mozgássérült WC jelző rendszer hang-fény jelző, az oldalfalra szerelve, az ajtó fölé 20 cm-rel.
- M465** Szerelvénydoboz, oldalfalba süllyesztve, az erősáramú szerelvényekkel sorolva szerelve.
- M4620** Hűződoboz, oldalfalra, ill. főfőre szerelve, a revinélis nyílások közelében.

A rajzon lévő nyomonvonalakat az önmennyezet fölé szerelt és az oldalfalba süllyesztett védőcsövekben kell vezetni. A védőcsövekben 10 méterenként, ill. két kanyar után Műds80 átlátszó dobozt kell elhelyezni. Az elágazásoknál Műds100 dobozt kell alkalmazni. A közbélyezést a legutolsó felosztás közbélyezővel kell befejezni. A közbélyezési felosztás nem megengedett, kötés csak eszközökben, vagy szabványos kötbélyezőben alkalmazható. A közbélyezési felosztás közbélyezőben kell eljárnani a színjelölések alkalmazásában, törekedni kell a könnyű áttekinthetőségre.

A jelölés nélküli nyomonvonalakon a zárójelben feltüntetett védőcsövekben, max. 2 db kábelt kell vezetni, nagyobb vezetékcsomag esetén a cső keresztmetszetét növelni kell.

- "a" jelű tűzjelző BUS kábel JB-Y/St/Y 1x2x1 mm, (MÜI/16)
- "b" jelű tűzjelző hangjelző kábel JB-Y/St/Y 2x1 mm, (E30 nyomv.)
- "c" jelű struktúrát kábel UTP4x2x0,6 Cat.5e, (MÜI/25)
- "d" jelű riasztó hurk kábel CABS 6x0,22 mm, (MÜI/16)
- "e" jelű riasztó BUS kábel LVCY2x2x0,75 mm, (MÜI/16)
- "f" jelű mozgássérült WC jelző kábel J-Y/St/Y3x2x0,6, (MÜI/25)
- gyengeáramú nyomonvonal előkészítés a főfőre szerelve, az önmennyezet főbe, jelölés nélküli nyomonvonalak MÜI/25
- gyengeáramú csoport nyomonvonal a főfőre szerelve, az önmennyezet fölé, jelölés nélküli nyomonvonalak 3xMÜI/40

HEGEDŰS ZOLTÁN VÁZPÁLYÁSOK ÉS VILÁGÍTÁSOK 1174 Budapest, Kossuth u. 47/D. Tel: 06-1-4672-907, e-mail: zoltan@hegedus.hu		Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő Felújítás 1145 Budapest, Cserepark 3b-c. Hrsz.: 3947094		GY-01 V1
HEGEDŰS Zoltán Nádasi Péter		GYENGEÁRAM KIVITELI TERV Rajz: Pince berendezés terve		Lapszám: 1/50 Dátum: 2017. június 28.