



- AM2000** Tűzjelző központ, oldalra szerelve, a padló-  
től 1,5 m magas.
- SC05IEI** Hőérzékelő, cinezhető, a mennyezetre  
szárított fűtőszálalattal, cinezhető, a mennyezetre  
szárított fűtőszálalattal a mennyezetre kell szerelni,  
a helyiség geometriai középpontjában, vagy több érzékelő  
esetén a helyiségben egyenletesen elosztva. Az érzékelőket  
pillérekre, üvegpadlóra, 60 cm távolságra, II. a szerelési  
rendszer befűtő vagy elszívó szerelvényétől 1 méterre  
kell elhelyezni.
- DARE+205IEI** Mintavevő kamrás légcsatorna érzékelő ház, optikai fűtőszálalattal  
a légszűrő elszívó ágú szerelvénye.
- MCPAS-R01-I** Kézi jelzőszó, az oldalra szerelve, a padlótól  
1,5 m magas.
- SC-6**doboz Vezérlő modul, 6 felügyelt kimenettel, oldalra  
szerelve a központ fölé.
- ME20IE**doboz Vezérlő modul, 1 programozható relé kimenettel,  
oldalra szerelve, a mennyezet alatt 20 cm-re,  
a padlótól 3 m magas.
- CVSD-RR-SI+CSR** Tűzjelző hangjelző, betéti kivétel, az oldalra  
szerelve, a mennyezet alatt 20 cm-re,  
a padlótól 3 m magas.
- DIGLEX** DGP-192 Betárolásjelző központ, az oldalra szerelve, a padlótól  
2,5 méter magas.
- DGP-2XB** Betárolásjelző rendszer kioldó modul, az oldalra szerelve,  
a padlótól 2,5 méter magas.
- DGP-64I** Betárolásjelző központ kezelő, LCD kijelzős kivétel, padlótól  
1,5 méter magas szerelve.
- Para-PRD** Passzív infra mozgásérzékelő, az oldalra szerelve, a pad-  
lótól 2,3 méter magas.
- Para-PRD** Passzív infra mozgásérzékelő, az oldalra szerelve, a pad-  
lótól 2,3 méter magas.
- C206** Reed nyitáserzékelő, az ajtóba, és a tokba szerelve.
- RACK 6U** RACK rendező szerelvény az oldalra szerelve, a mennyezet alá.  
2 db dupla RJ45 informatikai aljzat  
padlódobozba szerelve, az erőáramú szerelvényekkel sorolva szerelve.
- Delta RJ45** Informatikai fali csatlakozó aljzat, dupla RJ45, az erőáramú  
szerelvényekkel oldalra sorolva szerelve.
- Simple RJ45** Informatikai fali csatlakozó aljzat, simple RJ45, az erőáramú  
szerelvényekkel oldalra sorolva szerelve.
- Simple RJ45** Informatikai fali csatlakozó aljzat, simple RJ45, az erőáramú  
szerelvényekkel oldalra sorolva szerelve.
- Jelző típus** Mozgáserőlt WC jelző rendszer tápegység dobozban, az oldal-  
ra szerelve, a mennyezet alá.
- AT/SDRACK** Mozgáserőlt WC jelző rendszer nyugtató gomb, az oldalra  
szerelve, a padlótól 1,5 m magas.
- ZT/SDRACK** Mozgáserőlt WC jelző rendszer láncos hívógomb, az oldalra  
szerelve, a padlótól 0,5 m magas.
- LVI/SDRACK** Mozgáserőlt WC jelző rendszer hang- fény jelző, az oldalra  
szerelve, az ajtó fölé 20 cm-re.
- Műanyag** Szerelvénydoboz, oldalra süllyesztve, az erőáramú szerelvényekkel  
sorolva szerelve.
- Műanyag** Házdoboz, oldalra, II. földre szerelve, a revírós nyílások közelében

A rajzon lévő nyomvonalakat az élnyomzat fölé szerelt és az oldalfalba süllyesztett védőcsövekben kell vezetni. A védőcsövekben 10 méterenként, ill. két kanyar után Műs80 &thzoz dobozt kell elhelyezni. Az előzősoknál Műs100 dobozt kell alkalmazni. A kábelvezetésnél a lentebb felsorolt kábelmínőségeket kell beépíteni. A kábeleken toldás nem megengedett, kötés csak eszközökben, vagy szabványos kötődobozban alkalmazható. A kábeleknél bekötésnél követezetesen kell eljárni a színjelölések alkalmazásában, terekedni kell a könnyű áttekinthetőségre.

A jelletlen nyomvonalakon a zárójelben feltüntetett védőcsövekben, max. 2 db kábelt kell vezetni, nagyobb vezetékszám esetén a cső keresztmetszetet növelni kell.

- "f" jelű tűzjelző BUS kábel JB-Y/ST/Y 1x2x1 mm. (MűI/16)
- "f" jelű tűzjelző hangjelző kábel JB-Y/ST/Y 2x1 mm. (E30 nyomv.)
- "c" jelű strukturált kábel UTP4x2x0,6 Cat5e. (MűI/25)
- "d" jelű riasztó hang kábel CABS 6x0,22 mm. (MűI/16)
- "e" jelű riasztó BUS kábel LYCY2x2x0,75 mm. (MűI/16)
- "f" jelű mozgáserőlt WC jelző kábel J-YCY3Y3x2x0,6. (MűI/25)
- gyengeáramú nyomvonal előkészítés a földre szerelve, az élnyom-  
nyezet fölé, jelletlen nyomvonalak: MűI/25
- gyengeáramú csoport nyomvonal a földre szerelve, az élnyom-  
nyezet fölé, jelletlen nyomvonalak: 3xMűI/40

HEGEDŰS ZOLTÁN VÁGÓFŐTERVEZŐ ÉS MÉRŐ		Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzat	
1174 Budapest, Kazár Árpád u. 47D. Tel: 962-9372-937 / e-mail: toz2000@orm.hu		Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő felújítása 1145 Budapest, Cserő park 3/b-c. Héscs. 38470964	
HEGEDŰS ZOLTÁN		GY-02	
Nádasi Péter		V1	
GYENGEÁRAM KIVITELI TERV		Lépcső	
Földszint berendezés terve		Dátum	
2017. június 28.		1:50	